




Kit d'automatisation AS-Interface pour actionneurs
pneumatiques

Added Value package AS-i T5



- 1 connexion T5
- 2 came porte-drapeaux pièce d'écartement vis
- 3 électrovanne
- 4 Conduite de liaison préconfectionnée pour électrovanne
- 5 prise vampire

Caractéristiques du produit		
Fonction de sortie		PNP
Portée	[mm]	4
Données électriques		
Consommation max. via AS-i	[mA]	160
Tension d'alimentation AUX DC	[V]	26,5...31,6; ("supply class 2" selon cULus)
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 1
Entrées		
Nombre des entrées TOR		2
Sorties		
Nombre des sorties TOR		1
Fonction de sortie		PNP
Zone de détection		
Portée	[mm]	4



Kit d'automatisation AS-Interface pour actionneurs pneumatiques

Added Value package AS-i T5

Classification AS-i

Version AS-i		2.1
Profil AS-i		S-7.A.E
Configuration E/S AS-i	[hex]	7
Code ID AS-i	[hex]	A.E

Données mécaniques

Poids	[g]	1040
Type de montage		non encastrable
Entraxe perçages	[mm]	80
Hauteur de l'arbre servomoteur de vanne	[mm]	30

Accessoires


Fourniture	détecteur double avec connexion pour électrovannes: 1, AC2316
	Came porte-drapeaux: 1, E12517
	Prise vampire: 1, E75471
	électrovanne: 1, Norgren Herion 2623079303602400
	silencieux: 2, 0014600
	Câble de connexion: 1, E10817

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Raccordement électrique - Connecteur femelle



Sorties

3	tension externe -
4	sortie de commutation 1 +

Raccordement électrique - connecteur



Raccordement

Raccordement

1	AS-i +
3	AS-i -