AC1213


Alimentation AS-Interface

AS-i ltd.Power Source Class2

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC1256

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension nominale AC	[V]	110 / 230; (à sélectionner)
Fréquence nominale AC	[Hz]	47...63
Plage de tension d'entrée AC	[V]	85...132 / 184...264
Tension de sortie DC	[V]	29,5...31,6
Classe de protection		I
Courant de sortie max. à tension de sortie min.	[A]	3,2
Nombre de circuits de sortie		1
Ondulation résiduelle max.	[%]	0,1
Derating	[W/K]	2 (> 60 °C)
Découplage des données intégré		oui
Sorties		
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui

AC1213

Alimentation AS-Interface

AS-i ltd.Power Source Class2

Raccordement en parallèle de sorties possible		non
Raccordement en série de sorties possible		non
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...70
Indice de protection		IP 20
Tests / homologations		
CEM	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Données mécaniques		
Matières		aluminium
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	LED, vert
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		

bornes: 1,5...6 mm²

Raccordement

