




Module CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2465

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Application	montage sur le terrain	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 75
Courant de sortie total	[A]	4
Chien de garde intégré		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 4	
Sorties		
Technologie	AS-i	
Nombre des sorties TOR	4	
Technologie	PNP	
Plage de tension DC	[V]	10...30; (selon TBTP; via câble rond)
Courant max. par sortie	[mA]	2000
Résistance courts-circuits		oui
Séparation galvanique		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80



Module CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Tests / homologations

CEM	EN 50295
-----	----------

Classification AS-i

Profil AS-i	S-8.0				
Configuration E/S AS-i [hex]	8				
Code ID AS-i [hex]	0				
Certificat AS-i	08901				
Affectation des bits de données	bit de données	D0	D1	D2	D3
	Connecteur femelle	O-1	O-2	O-3	O-4
	broche	4	4	4	4

Données mécaniques

Matières	PUR
----------	-----

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	LED, vert
	Fonction	LED, jaune


Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------


Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 5 x 1,5 mm²

Connecteur: M12; codage: A



Raccordement



3	tension externe -
4	sortie de commutation +
5	conducteur de protection (PE)