AC2620

Module universel AS-Interface

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65



1 étiquette

Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées Pt100: 4
Etendue de mesure	[°C]	-200...850
Application		
Application		montage sur le terrain
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	80
Protection inversion de polarité		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées Pt100: 4
Entrées		
Nombre des entrées Pt100		4
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Alimentation en tension	[V]	18...30; (DC)
Courant max. total des entrées	[mA]	20
Nombre des entrées analogiques		raccordement de capteurs à 2 et 3 fils
Résolution entrée analogique		16 bit / 0,1 °C

AC2620

Module universel AS-Interface

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

Sorties			
Résolution sortie analogique		16 bit / 0,1 °C	
Etendue de mesure / plage de réglage			
Etendue de mesure	[°C]	-200...850	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	0...70	
Température de stockage	[°C]	-25...85	
Humidité relative de l'air max.	[%]	90; (sans condensation)	
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000	
Indice de protection		IP 65	
Tests / homologations			
CEM		EN 50295	
MTTF	[Années]	150	
Classification AS-i			
Profil maître AS-i		M3; M4	
Profil AS-i		S-7.3.E	
Configuration E/S AS-i	[hex]	7	
Code ID AS-i	[hex]	3.E	
Données mécaniques			
Poids	[g]	299	
Type de montage		interface AS-i vers des embases pour câble plat	
Matières		PBT	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		signal analogique	LED, jaune voies AI1…AI4
		fonctionnement	LED, vert AS-i
		erreurs	LED, rouge
Raccordement électrique			
Raccordement au module		Câbles plats	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	

Raccordement électrique

cages à ressort:

AC2620

Module universel AS-Interface

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

par embrochage dans l'embase, FK / PG:

Raccordement



1	voie 1+
2	S1-
3	voie 1-
4	voie 2+
5	S2
6	voie 2-
7	voie 3+
8	S3-
9	voie 3-
10	voie 4+
11	S4-
12	voie 4-