




Module à bouton lumineux AS-Interface

Moduloberteil aktiv,

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2018

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 étiquette
- 2 bouton-poussoir / LED vert
- 3 bouton-poussoir / LED rouge



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 55

Sorties

Technologie	AS-i
-------------	------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...60
Indice de protection		IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 50295
-----	----------

Classification AS-i

Profil AS-i	S-3.F
Configuration E/S AS-i	[hex] 3
Code ID AS-i	[hex] F

Affectation des bits de données	bit de données	D0	D1	D2	D3
bouton-poussoir	2	1	-	-	
LED	-	-	2	1	

AC2010



Module à bouton lumineux AS-Interface

Moduloberteil aktiv,

Données mécaniques	
Type de montage	Interface AS-i pour les embases de câblage pour câble plat ou presse-étoupe
Matières	PBT
Remarques	
Remarques	Les boutons (EAO gamme de fabrication 84) garantissent une protection contre le contact non intentionnel. Le boîtier et les boutons peuvent être étiquetés.
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
par embrochage dans l'embase, FK / PG:	