




Module à bouton lumineux AS-Interface

ACTIVE MODULE UPPER PART

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2088

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 étiquette
- 2 bouton-poussoir / LED vert
- 3 bouton-poussoir / LED rouge



Application	
Application	montage sur le terrain
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA]	55
Entrées	
Alimentation capteurs, entrées	AS-i
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...60
Indice de protection	IP 67
Tests / homologations	
CEM	EN 50295
Classification AS-i	
Version AS-i	2.1
Mode d'adressage étendu	non
Profil maître AS-i	M2; M3; M4



Module à bouton lumineux AS-Interface

ACTIVE MODULE UPPER PART

Profil AS-i	S-3.F.F				
Configuration E/S AS-i [hex]	3				
Code ID AS-i [hex]	F.F				
Certificat AS-i	04801				
Affectation des bits de données	bit de données	D0	D1	D2	D3
	bouton-poussoir	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Données mécaniques

Poids [g]	97
Type de montage	Interface AS-i pour les embases de câblage pour câble plat ou presse-étoupe
Matières	PBT

Remarques

Remarques	Les boutons (EAO gamme de fabrication 84) garantissent une protection contre le contact non intentionnel. Le boîtier et les boutons peuvent être étiquetés.
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

par embrochage dans l'embase, FK / PG: