AC2032

Module universel AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT



1 étiquette

Application		
Application		montage sur le terrain
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	200
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 4
Entrées		
Nombre des entrées TOR		4
Technologie des entrées TOR		PNP
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Alimentation en tension	[V]	20...30
Courant max. total des entrées	[mA]	160
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	> 5
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	< 3
Niveau du signal logique haut	[V]	> 10
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Indice de protection		IP 65

AC2032

Module universel AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT

Tests / homologations						
CEM		EN 50295				
Classification AS-i						
Profil maître AS-i		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-0.0.F				
Configuration E/S AS-i	[hex]	0				
Code ID AS-i	[hex]	0.F				
Affectation des bits de données		bit de données	D0	D1	D2	D3
		affectation	I-1	I-2	I-3	I-4
Données mécaniques						
Poids	[g]	182				
Type de montage		Interface AS-i pour les embases de câblage pour câble plat ou presse-étoupe				
Matières		PA 6-GF30; inox (1.4305/303)				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		fonctionnement	LED, vert			
		erreurs	LED, rouge			
		Fonction	LED, jaune			
Raccordement électrique						
Raccordement au module		Câbles plats				
Remarques						
Unité d'emballage		1 pièces				

Raccordement électrique

cages à ressort:

par embrochage dans l'embase, FK / PG: