

# AC315A




## Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC336A

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 détecteur 1  
2 détecteur 2



### Caractéristiques du produit

Portée	[mm]	4
Dimensions	[mm]	55 x 60 x 35

### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 40
Classe de protection		III

### Zone de détection

Portée	[mm]	4
--------	------	---

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-10...60
Indice de protection		IP 5x; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 67)

# AC315A



## Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Tests / homologations	
Marquage ATEX	 II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C
Remarque sur le marquage ATEX sur le produit	seulement en combinaison avec la platine de montage
CEM	EN 50295

Classification AS-i	
Version AS-i	2.1
Mode d'adressage étendu	oui
Configuration E/S AS-i [hex]	0
Code ID AS-i [hex]	A.F
Certificat AS-i	74901

Données mécaniques	
Poids [g]	163,8
Type de montage	non encastrable
Dimensions [mm]	55 x 60 x 35
Matières	PBT


Afficheurs / éléments de service	
Indication	état de commutation 2 x LED, jaune

Accessoires	
Fourniture	Platine de montage: 1 vis à six pans creux: 2 x M5 x 35

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: inox (1.4305/303)



# AC315A



## Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

### Raccordement

