AC3218

Module d'armoire AS-Interface

SmartL25 4 AO (C) C IP20



1 connecteur avec bornes à ressort
2 étiquette
3 fixation sur rail DIN

Application		
Application		mise en armoire
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	157
Protection inversion de polarité		oui
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	20...30 DC; (AUX)
Alimentation en tension supplémentaire		facultatif
Consommation max. via alimentation supplémentaire	[mA]	550; (AUX)
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties analogiques: 4
Sorties		
Nombre des sorties analogiques		4; (raccordement d'actionneurs à 2 ou 4 fils)
Sortie analogique (courant)	[mA]	0...20
Charge maxi	[Ω]	600

AC3218

Module d'armoire AS-Interface

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Chute de tension max. sur charge pour courant nominal	[V]	10	
Protection surcharges		oui	
Résolution sortie analogique		16 (1 bit = 1 µA)	
Alimentation actionneurs par les sorties		AS-i / AUX	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	0...70	
Température de stockage	[°C]	-25...75	
Humidité relative de l'air max.	[%]	90; (sans condensation)	
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000	
Indice de protection		IP 20	
Protection bornes		IP 20	
Degré de pollution		2	
Tests / homologations			
CEM		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-4	
Homologation UL		alimentation en tension	Class 2
Classification AS-i			
Version AS-i		2.11; 3.0	
Adressage AS-i		Prise d'adressage	
Mode d’adressage étendu		non	
Profil maître AS-i		M3; M4	
Profil AS-i		S-7.3.6	
Configuration E/S AS-i	[hex]	7	
Code ID AS-i	[hex]	3.6	
Données mécaniques			
Poids	[g]	202,1	
Type de montage		Montage sur rail DIN	
Matières		PC-GF20	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		signal analogique	LED, jaune voies AO1...AO4
		diagnostic	LED, jaune
		fonctionnement	LED, vert AS-i, AUX
		erreurs	LED, rouge
Accessoires			
Fourniture		bornier débrochable	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	

AC3218

Module d'armoire AS-Interface

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Raccordement électrique

borniers: 4 x ; En pas de: 5,0 mm

Raccordement



O+	alimentation actionneurs +24V
C1...4	sortie analogique Courant
O-	alimentation actionneurs 0V
0V	sortie analogique 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	alimentation actionneurs externe +24V
E-	alimentation actionneurs externe 0V