


AC5010



Embase pour modules AS-Interface

EMS-Base FC Addressing socket



- 1 Broches de contact
- 2 étiquette
- 3 Prise d'adressage



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC

Sorties

Technologie AS-i
Pouvoir de coupure < 2 A

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...85
Indice de protection IP 67; (selon la partie supérieure utilisée: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Classification AS-i

Adressage AS-i Prise d'adressage

Données mécaniques

Poids [g] 59,5
Type de montage Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière
Dimensions [mm] 45 x 80 x 20
Matières PBT

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

par embrochage dans l'appareil:
technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: