


CR0451



Afficheur graphique programmable pour la commande d'engins mobiles

R360/BasicDisplay



Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	8...32 DC
Logiciel / programmation	
Fonctionnement API selon CEI 61131-3	oui
Interfaces	
Nombre des interfaces CAN	1
Tests / homologations	
MTTF [Années]	232
Données mécaniques	
Poids [g]	165
Type de montage	encastré ou en surface
Dimensions [mm]	87,5 x 87,5 x 37,7
Afficheurs / éléments de service	
Indication	2,8" affichage couleur
Eléments de service	5 touches de fonction rétroéclairées programmables
	1 Bouton de navigation pour sélection de fonction
Résolution de l'affichage	320 x 240
Type d'afficheur	affichage couleur
Taille de l'afficheur	2,8"
Rétroéclairage de l'afficheur	LED
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

CR0451



Afficheur graphique programmable pour la commande d'engins mobiles

R360/BasicDisplay

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



- 1 n.c.
- 2 8...32 V DC
- 3 GND
- 4 CAN_H
- 5 CAN_L