


Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

article arrêté

Article de remplacement: DI5023 + E30436

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !


Caractéristiques du produit

Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée	[mm]	10
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Application

Application	évaluation simple de sous-vitesse pour des mouvements rotatifs et linéaires; blocage
-------------	--

Données électriques

Tension nominale DC	[V]	10...36
Consommation	[mA]	< 15
Protection inversion de polarité		oui

Sorties

Nombre total de sorties		1
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation	[mA]	250



Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

Résistance courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée [mm]		10
Portée réglable		non
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage [Imp/min]		5...300
Exactitude / déviations		
Facteur de correction	acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3	
Hystérésis [% de Sr]		10
Temps de réponse		
Temporisation de démarrage [s]		5
Fréquence d'amortissement max. [Imp/min]		15000
Logiciel / programmation		
Réglage du seuil de commutation	potentiomètre multitour	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-25...80
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
MTTF [Années]		905
Données mécaniques		
Poids [g]		202
Boîtier	boîtier fileté	
Type de montage	encastrable	
Dimensions [mm]	M30 x 1,5 / L = 81	
Désignation du filetage	M30 x 1,5	
Matières	laiton revêtement spécial; PBT	
Couple de serrage [Nm]		50
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture	connecteur pour électrovannes forme A; DIN EN 175301-803	

DI5007




Boîtier de contrôle compact pour le contrôle de vitesse de rotation

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

Raccordement électrique

Raccordement



Connecteur: 1 x connecteur SS