


# DV1004



## Ruban LED RVBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68



### Application

Application

signalisation des états de la machine

### Données électriques

|                               |      |                                                                                     |
|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'alimentation        | [V]  | 21,6...26,4 DC                                                                      |
| Tension nominale DC           | [V]  | 24; (selon TBTS/TBTP)                                                               |
| Consommation                  | [mA] | 1600                                                                                |
| Température de couleur        | [K]  | 4000                                                                                |
| Flux lumineux                 | [lm] | rouge: 101,2; vert: 188,8; bleu: 37; blanc: 285,2                                   |
| Remarque sur le flux lumineux | [lm] | les informations concernant le flux lumineux se réfèrent à un mètre de bande de LED |
| Durée de vie typique          | [h]  | 30000                                                                               |

### Entrées

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Technologie des entrées TOR       | 24 V PNP |
| Courant d'entrée niveau haut [mA] | 10       |

### Conditions d'utilisation

|                                             |      |          |
|---------------------------------------------|------|----------|
| Température ambiante                        | [°C] | -20...45 |
| Humidité relative de l'air max.             | [%]  | 90       |
| Altitude max. au-dessus du niveau de la mer | [m]  | 4000     |
| Indice de protection                        |      | IP 68    |
| Degré de pollution                          |      | 2        |

### Tests / homologations

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Homologation | IEC 61471; IEC 62031 |
|--------------|----------------------|

### Données mécaniques

|            |      |                   |
|------------|------|-------------------|
| Poids      | [g]  | 123,8             |
| Dimensions | [mm] | 1000 x 14,2 x 4,5 |

## Ruban LED RVBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68

### Afficheurs / éléments de service

|            |                                       |                      |
|------------|---------------------------------------|----------------------|
| Indication | signalisation des états de la machine | LED, multicolore RGB |
|            | éclairage d'installations             | LED, blanc           |


### Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

### Raccordement électrique

Câble: 0,3 m

Connecteur: M12; codage: A



|   |         |
|---|---------|
| 1 | + rouge |
| 2 | + vert  |
| 3 | GND     |
| 4 | + blanc |
| 5 | + bleu  |

### Diagrammes et courbes

