


E3R100



Câble de connexion

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection	III
Amortissement [dB/m]	1,6
Résistance interne (Ri) [Ω]	50; ($\pm 3\%$)

Conditions d'utilisation

Température ambiante [$^{\circ}\text{C}$]	-10...60
Température ambiante en mouvement [$^{\circ}\text{C}$]	-10...60
Indice de protection	IP 54

Données mécaniques

Poids [g]	91,62
Rayon de courbure minimum [mm]	16,5; (simple; 15 x 3,3 mm min. 10 x diamètre du câble)
Matières	boîtier: : PBT GF20

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - caméra 2D/3D

Connecteur: 1 x HFM-Dual, droit

Raccordement électrique

Câble: 2 m, noir, \varnothing 3,3 mm

Raccordement électrique - unité de traitement vidéo

Connecteur: 2 x HFM-Single, droit