




Embase mâle

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 Joint torique

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 55 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...85

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Filetage PG 13.5

Matières laiton nickelé

Matière du corps laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 0,05 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: laiton, nickelé



E10436



Embase mâle

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Raccordement

1 ————— BK

4 ————— WH

BK = Couleurs des fils conducteurs :
WH = noir
 blanc