

E10451




Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0010A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Autre article possible: EVC006 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer ! – Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 27 x 15 x 39

Matières TPU

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle


Connecteur: 1 x M12, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

E10451




Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0010A03



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BK = noir
BU = bleu

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Autre article possible: EVC006 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer ! – Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !