


Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0010E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Données mécaniques

Matières	TPU transparent
----------	-----------------

Matière du corps	TPU, transparent
------------------	------------------

Matière écrou moleté	laiton, nickelé
----------------------	-----------------

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E10485



Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0010E03

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu