



Câble avec prise femelle

ADOGF030MSS07,5E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Données électriques    |     |                   |
|------------------------|-----|-------------------|
| Tension d'alimentation | [M] | < 60 AC / < 75 DC |
| Classe de protection   |     | III               |


| Conditions d'utilisation |      |          |
|--------------------------|------|----------|
| Température ambiante     | [°C] | -25...90 |
| Indice de protection     |      | IP 67    |

| Données mécaniques   |  |                 |
|----------------------|--|-----------------|
| Matières             |  | TPU             |
| Matière du corps     |  | TPU             |
| Matière écrou moleté |  | laiton, nickelé |

| Remarques         |  |          |
|-------------------|--|----------|
| Unité d'emballage |  | 1 pièces |

| Raccordement électrique                                          |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|
| Câble: 7,5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |  |  |

| Raccordement électrique - Connecteur femelle                                    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé |  |  |



# E10539



## Câble avec prise femelle

ADOGF030MSS07,5E03

### Raccordement



|      |                                 |      |
|------|---------------------------------|------|
| BN = | Couleurs des fils conducteurs : | brun |
| BK = |                                 | noir |
| BU = |                                 | bleu |