


## Câble de connexion

VDOAG032--S0002A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Classe de protection	III

## Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67

## Données mécaniques

Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

## Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

## Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

# E10553



## Câble de connexion

VDOAG032--S0002A03STGH030MSS

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )


#### Raccordement



### Raccordement électrique - Buchse



#### Raccordement



# E10553



## Câble de connexion

VDOAG032--S0002A03STGH030MSS

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé