


Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0010E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	29 x 15 x 44
------------	------	--------------

Matières	PA 6.6
----------	--------

Matière du corps	PA 6.6
------------------	--------

Matière écrou moleté	aluminium
----------------------	-----------

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E10566



Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0010E03

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR, orange, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: aluminium



Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	brun
BU =	noir
	bleu