


E10611



Câble avec prise femelle

ADOAH042VAS0020E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Matières PUR

Matière du corps PUR

Matière écrou moleté inox (1.4305/303)

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 20 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)




E10611



Câble avec prise femelle

ADOAH042VAS0020E03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

| | |
|------|------|
| BK = | noir |
| BN = | brun |
| BU = | bleu |