


E10619



Prise à câbler

SDOAF030ZDSFKPK

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC/DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques


Dimensions [mm]	25 x 13 x 42
Matières	PA
Matière du corps	PA
Matière écrou moleté	ZnAl / Ni

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: ZnAl / Ni



E10619

Prise à câbler

SDOAF030ZDSFKPK



Raccordement

