

E10620




Prise à câbler

SDOGF030ZDSFKPK

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Autre article possible: E11552 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer ! – Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC/DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques


Dimensions [mm]	13 x 13 x 44
Matières	PA
Matière écrou moleté	ZnAl / Ni

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; Corps: PA; Verrouillage: ZnAl / Ni




E10620

Prise à câbler

SDOGF030ZDSFKPK



Raccordement



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Autre article possible: E11552 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer ! – Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !