




## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 noir

## Données électriques

Tension d'alimentation [V] &lt; 24 AC/DC

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 65

## Données mécaniques

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté laiton, nickelé

## Afficheurs / éléments de service

Indication état de commutation 1 x LED, jaune

## Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

## Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E10675




## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

### Raccordement électrique

Câble: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

