




Câble avec prise femelle

ADOGH042MSS0010B04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[M]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Sorties

Technologie	NPN
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	15 x 15 x 42
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé




E10681



Câble avec prise femelle

ADOGH042MSS0010B04

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu