




Câble avec prise femelle

ADOAF032VAS0005A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		inox (1.4305/303)
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10728



Câble avec prise femelle


ADOAF032VAS0005A03

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)



Raccordement



BK =	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	noir
BU =	brun
	bleu