


# E10739



## Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0010E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Application

Caractéristique spécifique

contacts dorés

### Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 250 AC / < 300 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...70

Indice de protection

IP 67

### Données mécaniques

Dimensions

[mm]

26,5 x 15 x 38,5

Matières

PVC

Matière du corps

PVC

Matière écrou moleté

inox (1.4404 / 316L)

### Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

# E10739



## Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0010E03

### Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm<sup>2</sup> (72 x Ø 0,05 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu