

E10774




Prise à câbler

SDOAH040PLSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11509 ou E11658

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 125 AC / < 150 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...85

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 35 x 20 x 30

Matières PBT

Matière du corps PBT

Matière écrou moleté PA

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10774



Prise à câbler

SDOAH040PLSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PBT; Verrouillage: PA



Raccordement

