




Câble de connexion

VDOAH040ZDS0010A03STGH040ZDS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
------------------------	-----	-------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 68

Données mécaniques

Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		ZnAl / Ni

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: ZnAl / Ni





Câble de connexion

VDOAH040ZDS0010A03STGH040ZDS

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR / PVC, noir; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: ZnAl / Ni

