


E10790



Prise à câbler

SDOAH040MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 125 AC / < 150 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 36 x 20 x 35

Matières PA

Matière du corps PA

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Presse-étoupe: PG 7

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé



E10790

Prise à câbler

SDOAH040MSSFKPG



Raccordement

