


E10801



Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0020E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...70

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 42

Matières TPU

Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 20 m, PVC, orange; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle


Connecteur: 1 x M12, droit; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré

E10801




Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0020E04



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
GY = gris

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives