


Câble de connexion

VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...70
----------------------	------	----------

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Données mécaniques

Matières	TPU
----------	-----

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------



Câble de connexion

VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PVC, orange, Ø 5 mm; irradié; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Raccordement

