




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Application	NAMUR
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 15 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Dimensions [mm]	30 x 15 x 39
Matières	TPU; PUR
Matière du corps	TPU / PUR
Matière écrou moleté	inox (1.4404 / 316L)
Accessoires	
Fourniture	vis étiquette
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU / PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PVC, bleu, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type C DIN, coudé; Corps: TPU / PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)

