

# E10878




## Connecteur à câbler

SSTGH030MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Remplacé par: E70154



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 125 AC / < 150 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 20 x 20 x 58

Matières PA

Matière écrou moleté laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

### Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé




# E10878



## Connecteur à câbler

SSTGH030MSSFKPG

### Raccordement



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Remplacé par: E70154