




Câble de connexion

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVW028
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application	
Caractéristique spécifique	Sans halogène; contacts dorés
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces



Câble de connexion

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; irradié; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm

