


E10898




Câble avec prise femelle

ADOAK120MSS0010A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 65
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	51 x 26 x 58
Matières		laiton nickelé
Matière du corps		laiton, nickelé
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm ² (128 x Ø 0,1 mm)		
Raccordement électrique - Connecteur femelle		
Connecteur: 1 x M23, coudé; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé		



E10898



Câble avec prise femelle

ADOAK120MSS0010A

Raccordement

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE