

E10910




Câble avec prise femelle

ADOAH040SCS0005I04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVW005

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 250 AC / < 300 DC
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 68

Données mécaniques

Dimensions [mm]	27 x 15 x 39
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, revêtement anti-adhésif

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E10910



Câble avec prise femelle


ADOAH040SCS0005I04

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; irradié; 4 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc