




Câble de connexion

VDOGG030--S0002H03STGF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique	Sans halogène
----------------------------	---------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...55 DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 65

Données mécaniques


Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé






Câble de connexion

VDOGG030--S0002H03STGF030MSS

Raccordement électrique

Câble: 2 m, Sans halogène; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

