


## Câble de connexion

VDOAF032MSS0001H03STGF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Application

Caractéristique spécifique

Sans halogène

## Données électriques

Tension d'alimentation [V]

10...30 DC

Classe de protection

III

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-25...90

Indice de protection

IP 67

## Données mécaniques

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

## Afficheurs / éléments de service

Indication

état de commutation

1 x LED, jaune

fonctionnement

1 x LED, vert

## Remarques

Unité d'emballage

1 pièces



## Câble de connexion

VDOAF032MSS0001H03STGF030MSS

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement électrique

Câble: 1 m, Sans halogène; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

