

E10943




Câble avec prise femelle

ADOGF030VAS0005A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11495

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC/DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm]	10 x 10 x 33
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière écrou moleté	inox (1.4305/303)

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E10943



Câble avec prise femelle


ADOGF030VAS0005A03

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu