


Câble de connexion

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique

Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Dimensions

[mm]

15 x 15 x 42

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E10952



Câble de connexion

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène; 4 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

