


E10953



Câble avec prise femelle

ADOAH050VAS0025E05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...100
Indice de protection	IP 68

Données mécaniques

Dimensions [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière écrou moleté	inox (1.4404 / 316L)

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E10953



Câble avec prise femelle

ADOAH050VAS0025E05

Raccordement électrique


Câble: 25 m, PVC, orange, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc