




Prise à câbler

SDOAT052--SFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Sorties		
Technologie		NPN
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-30...80
Indice de protection		IP 65
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	48 x 30 x 65
Matières		PA
Matière du corps		PA
Matière écrou moleté		PA
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10086



Prise à câbler

SDOAT052--SFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Presse-étoupe: PG 9

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x Ø 28 mm, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: PA



Raccordement

