


E10092



Prise à câbler

SDOAH041PLSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Sorties

Technologie NPN

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -30...80

Indice de protection IP 65

Données mécaniques

Dimensions [mm] 20 x 34 x 32

Matières PA

Matière du corps PA

Matière écrou moleté PA

Afficheurs / éléments de service

Indication état de commutation 1 x LED, jaune

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10092



Prise à câbler

SDOAH041PLSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,5 mm²; Presse-étoupe: PG 7

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: PA



Raccordement

