

# E10094




## Prise à câbler

SDOAH042ZDSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11510

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Tension d'alimentation | [V] | 10...30 DC |
|------------------------|-----|------------|

### Sorties

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | PNP |
|-------------|-----|

### Conditions d'utilisation

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -25...90 |
| Indice de protection |      | IP 67    |

### Données mécaniques

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Dimensions           | [mm] | 36 x 20 x 31   |
| Matières             |      | PA             |
| Matière du corps     |      | PA             |
| Matière écrou moleté |      | zamac, nickelé |

### Afficheurs / éléments de service

|            |                     |                |
|------------|---------------------|----------------|
| Indication | état de commutation | 1 x LED, jaune |
|            | fonctionnement      | 1 x LED, vert  |

### Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

# E10094



## Prise à câbler

SDOAH042ZDSFKPG

### Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Presse-étoupe: PG 7

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: zamac, nickelé



### Raccordement

