




Câble avec prise femelle

ADOAG030--S0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC/DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm]	17 x 8 x 25
Matières	PUR
Matière du corps	PUR

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR




E10195



Câble avec prise femelle

ADOAG030--S0005E03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BK = noir
BU = bleu