




Câble avec prise femelle

ADOAG030--S0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC
Classe de protection		III


Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	17 x 8 x 25
Matières		PUR
Matière du corps		PUR

Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique		
Câble: 2 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)		

Raccordement électrique - Connecteur femelle		
Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: A clipser		



E10196



Câble avec prise femelle

ADOAG030--S0002A03

Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :	brun
BK =		noir
BU =		bleu