

E10251




Câble avec prise femelle

ADOGH040ZDS0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC001

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
------------------------	-----	-------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Indice de protection		IP 68
----------------------	--	-------

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	15 x 15 x 47
------------	------	--------------

Matières		PUR
----------	--	-----

Matière du corps		PUR
------------------	--	-----

Matière écrou moleté		zamac, nickelé
----------------------	--	----------------

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E10251



Câble avec prise femelle

ADOGH040ZDS0002A03

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé



Raccordement



BN =
BK =
BU =

Couleurs des fils conducteurs :
brun
noir
bleu