


Câble avec prise femelle

ADOAH042ZDS0005A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	26 x 15 x 38
------------	------	--------------

Matières	PUR
----------	-----

Matière du corps	PUR
------------------	-----

Matière écrou moleté	zamac, nickelé
----------------------	----------------

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E10254



Câble avec prise femelle

ADOAH042ZDS0005A03

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu