



Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0005F03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	27 x 15 x 39
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, revêtement anti-adhésif

Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique		
Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; irradié; 3 x 0,34 mm²		

Raccordement électrique - Connecteur femelle		
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif; Couple de serrage: 0,5 Nm		



E10296



Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0005F03

Raccordement



BN =
BK =
BU =

Couleurs des fils conducteurs :
brun
noir
bleu